

Garant GRIDLINE

Armario base con pared separadora y cajones con Puertas batientes con ventana, Tipo: 2000-1



Datos de pedido

Número de pedido	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G con pared separadora intermedia y cajones de profundidad 16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Altura frontal de cajón 125 mm. Pared divisoria central suspendida de $\square 9 \times 9$ mm en rejilla de 37 mm, con estantes fijos y 2 estantes de altura ajustable. Capacidad de carga de la pared separadora intermedia colgada o del compartimento descolgado: 200 kg.

Colocación:

Número de estantes anchura 20G: 3

Número de estantes anchura 40G: 1

Cantidad de cajones 16x16G: 1

Cantidad de cajones 36x16G: 2

Suministro:

Armario, incluida pared separadora, así como estantes y cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Anchura en G	40
Cajón profundidad útil	400 mm
Anchura	1000 mm
Posicionamiento mango	centro
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
ComfortClose	no
Peso	145 kg
Altura	2000 mm
Altura útil	1845 mm
Profundidad	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón profundidad útil en G	16
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base

Tipo de producto

Armario de estantes

Accesorios

Estante para anchura de armario / división en G 40

940550 40

Estante para anchura de armario / división en G 20

940550 20

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G
Altura frontal de cajón 125 mm

940640 125

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 40G
Altura frontal de cajón 125 mm

940642 125