

## HEDI

### Luminaria de máquina, Tipo: 9LED-24V



#### Datos de pedido

Número de pedido	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.

Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.

Luminaria de máquina de eficacia probada, con cabezal de lámpara extremadamente robusto, estanco a las salpicaduras de agua y al polvo, para uso profesional en entornos de trabajo duros o para uso en máquinas. Protección contra interferencias según DIN EN 62493.

##### Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Descripción técnica

Tensión nominal	24 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Corriente de alumbrado	1140 lm

Rendimiento lumínico	12 W
Zona ATEX	ninguno
Clase de protección IP	IP 64
Ángulo de emisión fijo	60 grados
Foco de luz	Cono de luz enfocado
Tipo de producto	Luminaria de máquina