

HEDI

Luminaria de máquina, Tipo: 9LED-BR



Datos de pedido

Número de pedido	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.

Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.

Con 3 niveles de luminosidad para una iluminación optimizada del puesto de trabajo, diseño innovador que permite evaluar el objeto desde arriba a través de la lámpara, tubo flexible articulado metálico de 600 mm prolongado.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Zona ATEX	ninguno
Corriente de alumbrado	750 lm

Clase de protección IP	IP 20
Rendimiento lumínico	6 W
Bombilla	LED
Tipo de producto	Luminaria de máquina