

## HEDI

### Luminaria de máquina, Tipo: 6LED



#### Datos de pedido

Número de pedido	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Clase de artículo	08B

#### Descripción

**Ejecución:**

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.

Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.

Luminaria de máquina clásica en versión de haz ancho. Cabezal de lámpara giratorio y orientable 340° gracias a la articulación esférica. Incluye bombilla intercambiable.

**Función:**

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

#### Descripción técnica

Rendimiento lumínico	7 W
Zona ATEX	ninguno
Color luz	blanco frío

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 20
Consumo de potencia	7 W
Temperatura de color	6500 K
Corriente de alumbrado	621 lm
Bombilla	LED
Tipo de producto	Luminaria de máquina