

HEDI

Luminaria de máquina, Tipo: 3LED



Datos de pedido

Número de pedido	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.

Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.

Luminaria de máquina clásica en versión de haz ancho. Cabezal de lámpara giratorio y orientable 340° gracias a la articulación esférica. Incluye bombilla intercambiable.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	480 lm
Color luz	blanco frío
Bombilla	LED
Rendimiento lumínico	5,5 W

Zona ATEX	ninguno
Temperatura de color	6500 K
Consumo de potencia	5,5 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 20
Tipo de producto	Luminaria de máquina