


**Garant****Plaquita con radios, HB225, Tipo / Radio R: 16/1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Clase de artículo	21Y

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de corte reversible con radios de 2 filos.

**Aplicación:**

Para radios convexos en  $\varnothing$  exteriores o en taladros.

**Idóneo para:**

N.º 231500 tam. 16.

**Descripción técnica**

Recubrimiento	AlCrN
Número de cambios/cortes	2
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm
Y	1,5 mm
Radio R	1,5 mm

Z	3 mm
Tipo	16
Clase	HB225
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		