

Garant**Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN, HB225, Tipo: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	231521 16
GTIN	4062406565534
Clase de artículo	21Y

Descripción**Aplicación:**

Para inicio de taladro CN y biseles. Apropiado también para refrentado en uso fijo en el torno.

También adecuadas para el grabado.

Nota:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	AlCrN
Código ISO	SOGT 11T308
Tipo	16
Clase	HB225
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		