


Garant**Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN, HB225, Tipo: 10G****Datos de pedido**

Número de pedido	231521 10G
GTIN	4062406565527
Clase de artículo	21Y

Descripción**Aplicación:****Utilizar solo para grabar.****Nota:** $a_p = \text{máx. } 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm a } 0,02 \text{ mm}$.**Descripción técnica**

Código ISO	SOGT 080201
Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	AlCrN
Tipo	10G
Clase	HB225
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		