


Garant**Plaquita con radios, HB225, Tipo / Radio R: 16/2****Datos de pedido**

Número de pedido	231527 16/2
GTIN	4062406565565
Clase de artículo	21Y

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte reversible con radios de 2 filos.

Aplicación:

Para radios convexos en \varnothing exteriores o en taladros.

Idóneo para:

N.º 231500 tam. 16.

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

Descripción técnica

L	11,11 mm
X	3,75 mm
S	3,97 mm
Recubrimiento	TiAlN
Número de cambios/cortes	2

Tipo	16
Z	3,5 mm
Radio R	2 mm
Y	1,5 mm
Clase	HB225
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	65 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		