



Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 9 mm, Longitud total: 130mm



Datos de pedido

Número de pedido	845037 130
GTIN	4062406565602
Clase de artículo	82B

Descripción

Ejecución:

Cuchilla retráctil/extensible de calidad con afilado extremo y larga vida útil en guía metálica precisa que se bloquea automáticamente.

Ventaja:

Mango de fundición a presión de cinc: Elevada capacidad de carga y dureza, y al mismo tiempo, muy ligera. Extraordinaria resistencia a la corrosión, no provoca chispas, no magnética.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.º 844910 tam. 10; 844915 tam. 10; 844917 tam. 10.

Descripción técnica

Número de secciones rompibles	13
Anchura de lámina cortante	9 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Longitud total	130 mm
Grosor de varilla	0,4 mm
Material mango	Fundición a presión de cinc
Tipo de producto	Cúter

Accesorios

Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 9 mm
"experience" Cantidad 10

844910 10

Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 9 mm
"longlife" Cantidad 10

844915 10

Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 9 mm
"multisharp" Cantidad 10

844917 10