

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Palpador rápido exterior digital con contacto de medición bola, Capacidad de medición: 0-30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Clase de artículo	46Q

**Descripción****Ejecución:**

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3.

**Partes opcionales:**

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2, cable de datos n.º 497440 y adaptador inalámbrico n.º 498954 tam. A5.

**Descripción técnica**

Longitud de contacto de medición arriba Hb	30 mm
Fuerza de medición	1 - 1,5 N
Longitud de contacto de medición abajo Hf	30 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	115 mm

Precisión de repetición	0,02 mm
Capacidad de medición	0 - 30 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Suministro de energía	con pilas
Clase de protección IP	IP 67
Límite de error	0,04 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Ø de esfera palpadora MD	3 mm
Incremento numérico conmutable	0,001 mm
Incremento numérico conmutable	0,002 mm
Incremento numérico conmutable	0,005 mm
Incremento numérico conmutable	0,01 mm
Incremento numérico conmutable	0,02 mm
Incremento numérico conmutable	0,05 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido exterior

## Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S