



Soporte multifuncional o láser, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	861785 1
GTIN	4008158041469
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Soporte giratorio en L con dos ejes de rotación: 360° junto a la pinza de fijación, 180° en el asiento roscado. Soporte con asiento roscado de 1/4 pulgada.

Aplicación:

Para fijar herramientas auxiliares, p. ej. láser, cámara, luces de construcción. Puede utilizarse sin herramientas en piezas de soporte redondas (hasta 45 mm), así como en piezas soporte angulares (hasta 55 mm), como p. ej. soportes de techo y montaje (n.º 861780), perfiles, escaleras, etc.

Nota:

Láser adecuado en el n.º 468488; 468490; 468481; 468465, así como distanciómetros adecuados en el n.º 465550 tam. X3; tam. X4 y el n.º 465560 tam. GLM50-27C.

Descripción técnica

Abertura de sujeción máxima	angular hasta 55 mm
Abertura de sujeción máxima	hasta Ø 45 mm
Anchura	140 mm
Adaptador	1/4 pulgada
Peso	0,25 kg
Longitud	200 mm
Altura	60 mm

Material	Plástico
Tipo de producto	Soporte asiento