

Garant

**Plaquita de tronzar mini para ranurado interior radio completo derecha,
HB720, Ø Dmin / w: 8/1,2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	270050 8/1,2
GTIN	4062406566210
Clase de artículo	21I

Descripción técnica

Grosor de la placa T	3,6 mm
Ø mínimo D _{min.}	8 mm
Ancho de tronzado w	1,2 mm
Distancia entre puntas y centro L ₃	4,8 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	1 mm
Tamaño de plaquita Ø d	6 mm
Radio R	0,6 mm
Material de corte	MD
Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	80 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		