

**Sierra circular de mano a batería, Tipo: GKS18V68C****Datos de pedido**

Número de pedido	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Potente **sierra circular con batería de 18 V con tecnología BITURBO.**

- **Adaptador VAC integrado para maniobrar fácilmente. Adaptador giratorio en 360°.**
- **Ergonomía óptima para el máximo control y comodidad.**
- **Freno inteligente para la parada segura con rebote mínimo.**
- **Equipado con sistema profesional de 18 V para aplicaciones desde ligeras hasta pesadas.**

Suministro:

Incluye hoja de sierra, guía paralela.

Nota:

Encontrará hojas de sierra circular en 583920.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y del n.º 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Peso	4,7 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	30 mm
Tipo batería	Ion de litio

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Peso sin batería	3,8 kg
Velocidad de giro máxima	6250 min ⁻¹
Suministro de energía	a batería
Ø de hoja de sierra	190 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Profundidad de corte máximo 90°	57 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	GKS 18V-68 C
Ejecución	Sierra circular de incisión
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Hoja de sierra circular expert for Aluminium Ø hoja D 190 mm	583920 190
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18
Hoja de sierra circular, metal, diente alterno con bisel universal Ø hoja D 190 mm	584095 190
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal Ø hoja D 190 mm	584075 190