



## Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

### Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Longitud de voladizo $L_1$	26 mm
Ø de mango $D_s$ h6	16 mm
Ø de corte $D_c$	20 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	35 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	38 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	14,25 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,8 grados
Longitud total $L_{\text{tot}}$	110 mm
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Número de filos Z	2

Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------