



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 40/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	32 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	78 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,33 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	75 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	34,25 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ m\acute{a}x.}$	6 mm
Número de filos Z	5

Ø D ₃	35 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------