



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/2Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	200 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	6 mm
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,44 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	26,25 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	59 mm
Longitud de voladizo L_1	65 mm
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	62 mm
Ø de corte D_c	32 mm

Ø D ₃	27 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------