



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	19,25 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	48 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	6 mm
Longitud de voladizo L ₁	50 mm
Ø de mango D _s h6	25 mm
Longitud total L _{tot}	170 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,6 grados
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Ø de corte D _c	25 mm
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	45 mm
Número de filos Z	2

Ø D ₃	20 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------