



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	32 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	26,25 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	59 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Número de filos Z	4
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Longitud de voladizo L_1	32 mm
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø de mango D_s h6	25 mm
Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,44 grados
Longitud total L_{tot}	130 mm

Ø D ₃	27 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------