



## Fresa angular de 90° MEW, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con plaquita de corte reversible triangular de nuevo desarrollo para fresado angular y de ranuras y para fresado en rampa con fuerzas de corte reducidas y mayor estabilidad.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TOMT060508
Fresado circular de taladro Ø D <sub>mín.</sub>	59 mm
Longitud de rampa L para α <sub>máx.</sub>	26,25 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	0,44 grados
Rosca de alojamiento M	M16
Profundidad de corte máxima a <sub>p máx.</sub>	6 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	40 mm
Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	62 mm
Tornillo para plaquita	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø de corte D <sub>c</sub>	32 mm

Ø D <sub>3</sub>	27 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229723 1
---------------------------	----------