



Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 10mm²



Datos de pedido

Número de pedido	729456 10
GTIN	4062406566821
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. **Engarce a presión cuadrangular** conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.

Descripción técnica

Longitud total	190 mm
Para sección transversal de los conductores	0,08 - 10 mm ²
Norma	DIN 46228
Tipo de producto	Alicate de engarce