

**Soplador de aire caliente con batería de 18 V, Tipo: 066611****Datos de pedido**

Número de pedido	078322 066611
GTIN	4007841066611
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

El soplador de aire caliente con batería compacto mobile heat MH 5 ofrece cuatro programas específicos para cada aplicación. Caudal de aire regulable digitalmente en seis niveles (hasta 300 l/min).

Suministro:

Soplador de aire caliente con batería, incluye 1 batería de 18 V/8,0 Ah, cargador y maleta.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – n.º 073890.

Descripción técnica

Quality Dress	MH5
Consumo de potencia	2200 W
Temperatura del aire	50 - 500 °C
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	18 V

Embalaje	Maleta de transporte
Caudal de aire	300 l/min
Ejecución	Surtido
Peso	660 g
Capacidad de la batería	8 Ah
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Tipo de producto	Soplador aire caliente

Accesorios

Batería Tipo CAS-8	078327 CAS-8
Cargador Tipo ASC145	078328 ASC145
Cargador Tipo ASC55	078328 ASC55