



Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 16mm²



Datos de pedido

Número de pedido	729467 16
GTIN	4062406566838
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. **Engarce a presión hexagonal** conforme a DIN = ahorro de espacio. Forma de engarce según DIN 46228.

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	0,08 - 6 mm ²
Para sección transversal de los conductores	10 - 16 mm ²
Longitud total	190 mm
Norma	DIN 46228
Tipo de producto	Alicate de engarce