



MultiMaster MM 700 Max Top Batería, Tipo: 71293461



Datos de pedido

Número de pedido

077805 71293461

GTIN

Clase de artículo

03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

MultiTool ideal para un progreso más rápido del trabajo de desmontaje y renovación con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos. Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.

Suministro:

Juego de accesorios de 60 piezas, 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V / 3 Ah), 1 dispositivo de aspiración, 1 maleta de plástico para herramientas.

2 hojas de sierra estándar E-Cut curved (35 mm), 2 hojas de sierra estándar E-Cut curved (65 mm), 1 hoja de sierra de precisión E-Cut (35 mm), 1 hoja de sierra de precisión E-Cut (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (32 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (42 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 hoja de sierra segmentada (D85), 1 hoja de sierra de segmentos de MD, 1 escofina

de MD (triangular), 1 espátula, 1 cuchilla de corte, fungiforme, 1 multímetro, 1 placa abrasiva perforada, 10 hojas abrasivas perforadas (K60, K80, K120, K180) de cada.

Nota:

Encontrará baterías adecuadas para interfaz de batería MultiVolt en el n.º 073832.

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas	StarlockMax
Suministro de energía	con pilas
Peso	1,6 kg
Capacidad de la batería	3 Ah
Número de oscilaciones	10000 min ⁻¹
Quality Dress	AMM 700 MAX
Amplitud (movimiento de oscilación)	2 × 2,0 grados
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tipo de producto	Osciladores

Accesorios

Hoja de sierra de segmentos, diamante Ø de hoja de sierra 90 mm	077868 90
Hoja de sierra, HSS integral, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm	077835 85
Hoja de sierra E-Cut, estándar Ancho de corte 35 mm	077844 35
Hoja de sierra E-Cut, bimetálico, Precision Ancho de corte 35 mm	077850 35
Hoja de sierra E-Cut, diamante, asiento SLP Ancho de corte 35 mm	077849 35

Hoja de sierra E-Cut, diamante, 2,2 mm	077886
Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077865 75
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Long-Life Ancho de corte 32 mm	077884 32
Surtido de hojas de sierra E-Cut, MiniCut3 piezas Ejecución SET	077859 SET
Surtido de hojas de sierra E-Cut, madera y metal 6 piezas Ejecución SET	077848 SET
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077830 90
Hoja de sierra de segmentos, MD Ø de hoja de sierra 90 mm	077828 90
Hoja de sierra E-Cut, Carbide-Pro Ancho de corte 35 mm	077891 35
Hoja de sierra E-Cut, estándar, 5 piezas Ancho de corte 65 mm	077840 65
Hoja de sierra, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 85 mm	077838 85
Hoja de sierra E-Cut, estándar, curvada Ancho de corte 50 mm	077870 50
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077867 75
Hoja de sierra E-Cut, diamante Ancho de corte 44 mm	077885 44
Hoja de sierra E-Cut, estándar, 5 piezas Ancho de corte 35 mm	077840 35
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Fine Ancho de corte 30 mm	077857 30
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077867 90
Hoja de sierra, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077834 85
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077829 90
Hoja de sierra, bimetál HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm	077839 85
Juego de inicio batería Tipo 92604325	073832 92604325
Hoja de sierra E-Cut, diamante, 1,2 mm	077887

Hoja de sierra, bimetál HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 100 mm	077839 100
Escofina MD triangular	077888
Hoja de sierra, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077838 100
Hoja de sierra de segmentos, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077827 100
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077830 75
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Long-Life Ancho de corte 42 mm	077884 42
Hoja de sierra E-Cut, estándar, curvada Ancho de corte 35 mm	077870 35
Hoja de sierra E-Cut, MD, asiento SLP Ancho de corte 35 mm	077858 35
Hoja de sierra E-Cut, Carbide Pro Ancho de corte 35 mm	077893 35
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077829 75
Hoja de sierra E-Cut, estándar Ancho de corte 65 mm	077844 65
Hoja de sierra de segmentos, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077836 85
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Juego de inicio batería Tipo 92604324	073832 92604324
Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077865 90
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Long-Life Ancho de corte 20 mm	077847 20
Hoja de sierra E-Cut, bimetál, Universal Ancho de corte 44 mm	077856 44
Juego de inicio batería Tipo 92604323	073832 92604323
MultiMaster MM 700 Max TopBatería Tipo 71293462	077805 71293462