

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Clase de artículo	25A

**Descripción****Ejecución:**

Evacuación de viruta mejorada con extraordinaria construcción escalonada para el guiado de virutas de las plaquitas de corte. El ángulo de desprendimiento axial máximo de 17° proporciona fuerzas de corte reducidas.

**Aplicación:**

La geometría SM es la mejor opción para fuerzas de corte más bajas.

**Descripción técnica**

Avance $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TOMT 060508ER-SM
Radio angular	0,8 mm
Tipo	INOX
Clase	PR1535
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		