

Kroeplin
Längenmesstechnik

Palpador rápido interior digital con brazos palpadores largos, Capacidad de medición: 30-60mm



Datos de pedido

Número de pedido	438979 30-60
GTIN	2050002053199
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3, manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2, cable de datos n.º 497440; adaptador inalámbrico n.º 498954 tam. A5.

Descripción técnica

Fuerza de medición	1,3 - 1,8 N
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Precisión de repetición	0,02 mm
Profundidad de ranura máxima	8,5 mm

Ø de esfera palpadora MD	1,5 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Capacidad de medición	30 - 60 mm
Incremento numérico conmutable	0,005 mm
Incremento numérico conmutable	0,002 mm
Incremento numérico conmutable	0,02 mm
Incremento numérico conmutable	0,001 mm
Incremento numérico conmutable	0,01 mm
Incremento numérico conmutable	0,05 mm
Límite de error	0,04 mm
Anchura de ranura mínima	2,5 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	127 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido interior

Servicios

Calibración Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S
Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S

Accesorios

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
---	--------

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo

498975