

Kroeplin
Längenmesstechnik

Palpador rápido interior digital con brazos palpadores largos, Capacidad de medición: 70-100mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 438979 70-100 |
| GTIN | 2050002053212 |
| Clase de artículo | 46Q |

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.**

Con la introducción de **valores de preajuste** se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR3, manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2, cable de datos n.º 497440; adaptador inalámbrico n.º 498954 tam. A5.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------|
| Profundidad de ranura máxima | 8,5 mm |
| Fuerza de medición | 1,3 - 1,8 N |
| Anchura de ranura mínima | 2,5 mm |
| Suministro de energía | con pilas |
| Capacidad de medición | 70 - 100 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 |
| Incremento numérico conmutable | 0,002 mm |
| Incremento numérico conmutable | 0,01 mm |
| Incremento numérico conmutable | 0,005 mm |
| Incremento numérico conmutable | 0,02 mm |
| Incremento numérico conmutable | 0,05 mm |
| Incremento numérico conmutable | 0,001 mm |
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 127 mm |
| Límite de error | 0,04 mm |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 |
| Precisión de repetición | 0,02 mm |
| Ø de esfera palpadora MD | 2 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Interfaz | Interfaz Bluetooth |
| Interfaz | Puerto USB |
| Interfaz | Interfaz USB |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero |
| Técnica de medición | digital |
| Calibración | C7 |
| Tipo de producto | Palpador rápido interior |

Servicios

| | |
|---|----------|
| Calibración Palpador rápido interior/exterior Tipo S | 023450 S |
| Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S | 023460 S |

Accesorios

| | |
|--|--------|
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
|--|--------|

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo

498965