



Pantalla de visualización de mediciones de precisión, Tipo: TWT20



Datos de pedido

Número de pedido	434725 TWT20
GTIN	7630041149852
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Pantalla de visualización para valores de medición con pantalla táctil en color de 7 pulgadas de fácil lectura. Posibilidad de indicación de 1 o 2 mediciones simultáneamente a través de las 2 conexiones para palpadores de medición inductivos o las dos entradas USB. 4 modos de indicación están disponibles para una lectura óptima de los resultados. Los palpadores de medición TESA se reconocen automáticamente. Medición dinámica garantizada gracias al registro de datos brutos de 4300/ segundo. **Preparado para la próxima generación:**

La actualización a TWIN-T20 le ofrece una interfaz moderna e intuitiva que simplifica la lectura de los valores de medición. Tendrá acceso a varias vistas de pantalla, preajustes con valores de medición, nuevas opciones de salida (TLC-BLE, USB HID), un puerto para dispositivos USB y teclas personalizables.

Función:

- **Fórmulas básicas (+A, -A, +B, -B y combinaciones de A y B).**
- **Mediciones dinámicas (mín., máx., máx.-mín., promedio, etc.).**
- **Tolerancias ajustables con indicación OK/ NOK.**
- **Función integrada para la clasificación (8 máx.).**
- **Salida de datos a través de RS232, USB o Bluetooth®.**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para trabajos de comprobación en el laboratorio de medición y en la producción.

Suministro:

Incl. cable de red para atornillar a la pantalla, adaptador para UE, ZH, UK y US.

Nota:

Pantalla de visualización Twin T20 Nano para la visualización del palpador de medición Heidenhain disponible bajo petición.

Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
Número conexiones para palpadores inductivos	2
Capacidad de medición	$\pm 5000 \mu\text{m}$
Clase de protección IP	IP 65
Peso	1,2 kg
Anchura	112 mm
Número de puertos USB	2
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Resolución máxima	0,1 μm
Altura	120 mm
Longitud	190 mm
Margen de error indicador digital	$\pm (0,2 \% + 0,3 \mu\text{m})$
Display	digital
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Interfaz Digimatic
Tipo de producto	Pantalla de visualización