



Pulidora con batería, Tipo: M18FAP180



Datos de pedido

Número de pedido	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Pulidora con batería M18 FUEL™ con preselección de 8 niveles de velocidad de giro (intervalo de 360 a 2200 revoluciones por minuto). Regulación electrónica de la velocidad con arranque suave para un mejor control.

Suministro:

Incluye 2 baterías de 18V / 5Ah, cargador, empuñadura adicional AVS, empuñadura de arco y plato para pulir.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Capacidad de la batería	5 Ah
Suministro de energía	a batería
Peso	2 kg
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	M18 FAP180-502X
Portaherramientas	M14

Intervalo de revoluciones	360 - 2200 min ⁻¹
Consumo de potencia	1400 W
Ø máximo pulidor	180
Tipo de producto	Pulidora

Accesorios

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5