


**JEPSON** POWER**Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 320 × 25,4 mm, Cantidad de dientes: 72****Datos de pedido**

Número de pedido	078242 72
GTIN	4260052466957
Clase de artículo	07E

**Descripción****Ejecución:**

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.

- **Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.**
- **Duración muy prolongada.**
- **Altas calidades de corte.**
- **Posibilidad de 5 reafilados.**
- **De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).**

**Nota:**

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.

**Descripción técnica**

Cantidad de dientes optimizada para	Grosor del material 2,5 – 4 mm
Anchura de corte B	2,2 mm
Cantidad de dientes	72
adecuado para	078234 tam. 8320

Tipo de producto

Hoja de sierra circular