



Plato de apoyo para muela de fibra TURBO PAD 3 duro / nervado, Ø exterior: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	566688 180
GTIN	4018875763872
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de apoyo de muela de fibra **dura e indeformable**. Plato de apoyo **con nervadura fina para un apoyo óptimo del grano** en el rectificado de cantos y de superficies. Plástico especial con **resistencia muy elevada a las altas temperaturas**. Ideal para **trabajos de rectificado bastos y de desbaste** en granulación 36 a 60.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Ø exterior	180 mm
Grado dureza	duro
Rosca	M14
Tipo de producto	Plato de apoyo

