



Sierra de sable con batería, Tipo: M18FSZ



Datos de pedido

Número de pedido	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable con batería Milwaukee para trabajar en lugares de difícil acceso.

- Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.
- Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.

Sierra de sable con batería.

- Última generación del motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor eficiencia.
- La protección de acoplamiento patentada evita que la máquina haga movimientos bruscos en caso de bloqueo de la hoja de sierra.
- Arranque suave controlable para el máximo control y rapidez.
- Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
- Zapata de sierra basculante y regulable que permite optimizar la posición de corte.

Suministro:

Variante en caja HD **sin batería, sin cargador.**

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Número de carreras	0 - 3000 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Longitud de carrera	32 mm
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	5 Ah
Peso	8 kg
Quality Dress	M18 FSZ
Cantidad de baterías contenidas	0
Particularidad	FIXTEC, LED
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Vibraciones máximas según EN	9,9 m/s ²
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Juego de inicio batería Tipo M18NRG5

073839 M18NRG5