



Sierra de sable con batería, Tipo: M18ONEFSZ



Datos de pedido

Número de pedido	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable con batería Milwaukee para trabajar en lugares de difícil acceso.

- Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.
- Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.

Sierra de sable con batería.

- Última generación del motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor eficiencia.
- La protección de acoplamiento patentada evita que la máquina haga movimientos bruscos en caso de bloqueo de la hoja de sierra.
- Arranque suave controlable para el máximo control y rapidez.
- Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
- Zapata de sierra basculante y regulable que permite optimizar la posición de corte.

Variante M18FSZ con tecnología ONE-KEY™.

- Almacenamiento de hasta 3 perfiles individuales en la memoria interna del aparato.

Suministro:

Variante en caja HD sin batería, sin cargador.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	9,9 m/s ²
Longitud de carrera	32 mm
Tensión de batería	18 V
Conexión de app	OneKey
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Peso	7,9 kg
Suministro de energía	a batería
Número de carreras	0 - 3000 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Capacidad de la batería	5 Ah
Cantidad de baterías contenidas	0
Particularidad	FIXTEC, LED
Quality Dress	M18 ONE FSZ
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12