

**Radio de batería / red, Tipo: M12RCDAB****Datos de pedido**

Número de pedido	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Clase de artículo	03L

**Descripción****Ejecución:**

Robusta radio para obra, protegida contra salpicaduras de agua (IP54), para funcionamiento por corriente de la red y por batería. Radio de batería/red con función de carga. Sintonizador DAB+, AM y FM.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Suministro:**

Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.

**Descripción técnica**

Cantidad de baterías contenidas	0
Intervalo de frecuencias	Radiofrecuencia FM
Intervalo de frecuencias	Radiofrecuencia AM
Intervalo de frecuencias	Radiofrecuencia DAB

Altura	386 mm
Anchura	155 mm
Longitud	523 mm
Suministro de energía	con pilas
Suministro de energía	Con batería
Peso	1,9 kg
Quality Dress	M12RCDAB+-0
Tensión de batería	12 V
Clase de protección IP	IP 54
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de producto	Radio

## Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
lones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C