

**KÄRCHER****Surtido para la aspiración de virutas y líquidos, Diámetro nominal de la conexión: DN50****Datos de pedido**

Número de pedido	078529 DN50
GTIN	4054278687421
Clase de artículo	07C

**Descripción****Idóneo para:**

Aspirador industrial n.º 078522.

**Suministro:**

1 manguera de aspiración de PU (3 m) resistente al aceite y a los cortes, 1 tubo de mano acodado, 1 prolongación, 1 boquilla de suelo, 1 boquilla para superficies planas.

**Descripción técnica**

adecuado para	IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Ø diámetro nominal empalme de manguera	50 mm
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo