

KÄRCHER**Surtido para la aspiración de virutas y líquidos, Diámetro nominal de la conexión: DN40****Datos de pedido**

Número de pedido	078529 DN40
GTIN	4054278687407
Clase de artículo	07C

Descripción**Idóneo para:**

Aspirador industrial n.º 078522.

Suministro:

1 manguera de aspiración de PU (3 m) resistente al aceite y a los cortes, 1 tubo de mano curvado, 1 prolongación, 1 boquilla de suelo, 1 boquilla elástica reducción.

Nota:

Encontrará el reductor DN50 a DN40 en el núm. 078533 tam. DN40.

Descripción técnica

adecuado para	IVR-L40, IVR-L65/20
Ø diámetro nominal empalme de manguera	40 mm
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo