



Taladro-atornillador de batería, Tipo: GSR1828



Datos de pedido

Número de pedido	070243 GSR1828
GTIN	4059952559742
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador a batería

- **Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.**
- **Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.**
- **Softgrip.**

Ergonomía excelente y manejo cómodo gracias a un **diseño compacto**. **Freno motor** para trabajo preciso.

Suministro:

Incluye 3 baterías de iones de litio de 18 V / 3 Ah, cargador, L-Boxx.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Quality Dress: GSR 18V-28

Cantidad de baterías contenidas: 3
 Tipo batería: Ion de litio
 Tensión de batería: 18 V
 Par de giro máximo blando: 28 Nm
 Par de giro máximo duro: 63 Nm

Descripción técnica

Gama de sujeción del mandril	13 mm
Quality Dress	GSR 18V-28
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	3
Par de giro máximo blando	28 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en acero	8 mm
Intervalo de velocidades 2. ^a marcha	0 - 1900 min ⁻¹
Intervalo de velocidades 1. ^a marcha	0 - 500 min ⁻¹
Suministro de energía	Con batería
Par de giro máximo duro	63 Nm
Peso	1,1 kg
Tipo de producto	Taladro-atornillador

Accesorios

Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073855 B12