

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Cámara multifunción RC2, Longitud de sonda: 30m



Datos de pedido

Número de pedido	814878 30
GTIN	9120045475562
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Cámara multiusos para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso. Compatible con todos los productos RUNPOTEC con RTG Ø 6 mm, como PowerRex (n.º 814868), Runposticks (n.º 814877), Runpo1 (n.º 814865) y barra de fibra de vidrio (n.º 814882).

- **Pantalla en color LCD TFT de 3,5 pulgadas; distancia de enfoque 30 mm – 80 mm.**
- **Cabezal de cámara con 345000 píxeles (640×480); ángulo de campo 64°.**
- **6× LED integrados en el cabezal de la cámara.**
- **Nivel de protección IP 67 (cabezal de la cámara y cable).**
- **Funcionamiento con 230V o batería.**

Aplicación:

Ideal para tubos vacíos (a partir de Ø 14 mm), falsos techos, canales subterráneos y de pozos, inspecciones de mantenimiento y de instalaciones.

Suministro:

1 Runpocam RC2 con **cable (30 m)** incl. bobina en maleta organizada, 1 conector de carga USB doble de cada de 230 V y 12 V (coche), 1 cable USB de 3 m, 1 lámpara LED con batería de alto rendimiento de 320 lúmenes incl. cable de carga, 1 Micro Memory Card de 8 GB, 1 Runpogleiter con rosca delantera, 1 patín del sistema, 1 juego de enganche magnético, 1 rosca de conexión SET RTG Ø 6 mm, 1 gancho de retención, 1 adaptador flexible de 12 cm, 1 adaptador roscado RC2.

Descripción técnica

Resolución de la cámara	640×480 px
Suministro de energía	con pilas
Suministro de energía	Con batería
Ángulo de abertura	64 grados
Longitud de sonda	30000 mm
Tamaño de la pantalla	3,5 pul
Serie	RC2
Display	LCD
Ø sonda	13 mm
Tipo de producto	Endoscopio