



Sierra circular con batería, Tipo: M18FMCS66



Datos de pedido

Número de pedido	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierra circular metálica de 66 mm con batería.

- **El gran colector de virutas metálicas recoge los residuos generados durante el corte y ofrece la visibilidad necesaria.**
- **La tecnología de corte en seco permite un corte metálico rápido, limpio y sin rebabas.**

Suministro:

Incluye cargador M12-18FC, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.º 073814 y del n.º 073839. Encontrará una hoja de sierra circular adecuada a partir del n.º 584075.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Capacidad de la batería	12 Ah
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹

Cantidad de baterías contenidas	1
Quality Dress	M18FMCS66-121C
Profundidad de corte máximo 90°	66 mm
Ejecución	Sierra circular manual
Peso	7,5 kg
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	16 mm
Ø de hoja de sierra	203 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 190 mm	584075 190
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 350 mm	584075 350
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 210 mm	584075 210
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 160 mm	584075 160
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 230 mm	584075 230
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 300 mm	584075 300
Cargador de batería Tipo M18DFC	073840 M18DFC
Cargador de batería Tipo M1418C6	073840 M1418C6
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 250 mm	584075 250
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC