

KERN**Balanza de precisión, tipo FCB, Intervalo de pesaje máximo: 30000g**

Datos de pedido

Número de pedido	479512 30000
GTIN	4045761202665
Clase de artículo	47D

Descripción

Ejecución:

- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y con pilas. Parada automática después de 3 minutos.**
- **Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).**
- **Cantidades: Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades. Cambio de indicación de unidades a peso.**
- **Fórmula: Memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).**

KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Segundo indicador en la parte posterior de la balanza.

Suministro:

Incluido adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Pila n.º 081561, tamaño 6LR61; batería interna a petición. Cable de datos e impresora a petición.

Descripción técnica

Profundidad	323 mm
Reproducibilidad	0,2 g

Anchura	270 mm
Dimensiones de la placa de pesaje	253×227 mm
Tiempo de respuesta	3 s
Lectura	0,2 g
Suministro de energía	Con batería
Suministro de energía	con pilas
Peso de unidad mínimo	2 g
Intervalo de pesaje máximo	0 - 30000 g
Altura	110 mm
Quality Dress	FCB
Peso neto	2,6 kg
Linealidad	±0,6 g
Calibración	K2
Tipo de producto	Balanza de precisión

Servicios

Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50
CalibraciónBalanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50