

KERN**Balanza de plataforma, tipo IOC con homologación, Intervalo de pesaje máximo: 60Lkg****Datos de pedido**

Número de pedido	479608 60L
GTIN	4045761207226
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Balanza de plataforma robusta que se puede emplear como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.**
- **Balanza de dos zonas con cambio automático de la lectura (lectura más precisa en la mitad inferior de la zona de pesada).**
- **Unidad indicadora con altura de las cifras de 24 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.**
- **Movilidad alta gracias al funcionamiento opcional por batería y la construcción compacta.**
- **Una señal visual y acústica ayuda a dividir porciones, dosificar u ordenar en el intervalo de tolerancia.**
- **Especificación porcentual: Permite la pesada con un valor especificado (100 %) y la sujeción de desviaciones de este valor nominal.**
- **Cantidades: Registro rápido de cantidades grandes mediante función de recuento sencilla. Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades.**
- **Programa de ajuste CAL: Para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).**

Balanza de plataforma **con homologación** (calibrado opcional disponible en el n.º 479609). Un gran número de interfaces de datos (opcionales) permiten la transmisión cómoda de los datos de pesaje. Fórmula opcional disponible: Memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye adaptador de red, pie de mesa que incluye soporte mural, cubierta de protección para el trabajo.

Partes opcionales:

Calibrado n.º 479609 tam. 300

Nota:

Para la calibración correcta se necesita el lugar de instalación de la balanza. Incluir en el pedido calibración n.º 479609 e indicar lugar de instalación.

Descripción técnica

Peso de unidad mínimo	20 g
Clase de protección IP	IP 65
Lectura del intervalo de pesaje superior	20 g
Dimensiones de la placa de pesaje	500×400 mm
Suministro de energía	con pilas
Peso neto	9 kg
Intervalo de pesaje máximo	0 - 60 kg
Lectura	10 g
Tiempo de respuesta	2 s
Calibración	Precio a petición
Quality Dress	Tipo IOC
Reproducibilidad	20 g
Interfaz	Interfaz RS232C
Tipo de producto	Balanza de plataforma

Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 100 kg	027700 100
Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 180	027710 180

