

KERN**Balanza de plataforma, tipo EOC, Intervalo de pesaje máximo: 300Lkg****Datos de pedido**

Número de pedido	479606 300L
GTIN	4045761192294
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Balanza de plataforma robusta que se puede emplear como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.**
- **Balanza de dos zonas con cambio automático de la lectura (lectura más precisa en la mitad inferior de la zona de pesada).**
- **Unidad indicadora con altura de las cifras de 24 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.**
- **Movilidad alta gracias al funcionamiento opcional por batería y la construcción compacta.**
- **Una señal visual y acústica ayuda a dividir porciones, dosificar u ordenar en el intervalo de tolerancia.**
- **Especificación porcentual: Permite la pesada con un valor especificado (100 %) y la sujeción de desviaciones de este valor nominal.**
- **Cantidades: Registro rápido de cantidades grandes mediante función de recuento sencilla. Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades.**
- **Programa de ajuste CAL: Para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).**

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye adaptador de red, pie de mesa que incluye soporte mural, cubierta de protección para el trabajo.

Descripción técnica

Lectura del intervalo de pesaje superior	100 g
Peso de unidad mínimo	100 g
Intervalo de pesaje máximo	0 - 300 kg
Lectura	50 g
Peso neto	18,4 kg
Calibración	Precio a petición
Quality Dress	Tipo EOC
Suministro de energía	con pilas
Tiempo de respuesta	2 s
Reproducibilidad	100 g
Dimensiones de la placa de pesaje	600×500 mm
Clase de protección IP	IP 65
Interfaz	Interfaz RS232C
Tipo de producto	Balanza de plataforma