



Sierra de cinta compacta con batería, Tipo: M12FBS64



Datos de pedido

Número de pedido	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Potente sierra de cinta compacta con batería FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas para un aserrado móvil con manejabilidad mejorada.

- Cambio de cinta de sierra fácil y sin herramientas.
- Velocidad de la cinta regulable con progresión continua con conmutador de velocidad.
- Construcción metálica resistente, gancho metálico.
- Iluminación por LED de la zona de corte.

Suministro:

Incluye 2 baterías de M12 B4, cargador, maleta de transporte.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran en n.º 073816 y 073809. Cintas de sierra adecuadas previa consulta.

Descripción técnica

Cinta de sierra longitud	776 mm
Peso	3,2 kg

Tensión de batería	12 V
Velocidad de cinta	0 - 116 m/min
Capacidad de la batería	4 Ah
Suministro de energía	a batería
Profundidad de corte máximo 90°	64 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	M12FBS64
Tipo batería	Ion de litio
Cinta de sierra anchura	13 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 12 V
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Juego de inicio batería Tipo M12NRG4	073839 M12NRG4
Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC
Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de batería MB12	073829 MB12
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12