



## Surtido de engarce virolas de cable incluye alicate de engarce y alicate pelacables, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	729474 1
GTIN	4003773086031
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Surtido de contenido amplio para engarzar a presión las virolas de cable **aisladas** más corrientes. Alicata de engarce robusto, resistente, con transmisión de palanca acodada, para secciones transversales de **0,08–16 mm<sup>2</sup> (engarce cuadrado)**, alicata pelacables para sección transversal de conductor de **0,03 – 10 mm<sup>2</sup>**.

#### Suministro:

Alicata de engarce similar a n.º 729460 tam. 16, alicata pelacables n.º 728630 tam. 10 y 1250 unidades de virolas de cable comunes en caja de plástico estable (TANOS MINI-systainer®) con 2 insertos de plástico apilables.

### Descripción técnica

Altura	68 mm
Anchura	170 mm
Longitud	265 mm
Tipo de producto	Alicata de engarce

---

**Accesorios**

Alicate pelacables MultiStrip 10 Para sección transversal de los conductores 10 mm<sup>2</sup>

728630 10

Alicates de engarce Twistor® 16 para virolas de cable para sección transversal de conductor 16 mm<sup>2</sup>

729446 16

Alicate de engarce para virolas de cable Para sección transversal de los conductores 16 mm<sup>2</sup>

729460 16