



## Alicates de agarre frontal atramentado, Longitud total: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	705991 200
GTIN	4003773087243
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. **Articulación empotrada** (= guía doble) y protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador con resorte, ajustable en 5 posiciones para la adaptación precisa del alcance de agarre. Función de agarre frontal y lateral. Mordazas atramentadas en gris, cabeza pulida, dientes templados por inducción adicionalmente (aprox. 61 HRC).

Mangos revestidos de plástico.

#### Aplicación:

Sujeción frontal segura de piezas de trabajo planas gracias a la aplicación en tres puntos. También se pueden sujetar, apretar y aflojar cabezas de tornillo bonificadas, así como pernos y tornillos desgastados.

#### Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

### Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Protección antienganche	sí
Anchura de mordazas	11 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso	5
Abertura de sujeción para tubos	7/8 pul
Abertura de sujeción para hexágono	22 mm
Autoenganche	sí

Long. de mord.	27 mm
Quality Dress	TwinGrip
Versión mordaza	Instalación de 3 puntos
Mango	revestido de plástico
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Tipo de producto	Mordazas para tubos