

**Tenazas llave, Longitud total: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	813700 100
GTIN	4003773087281
Clase de artículo	83D

Descripción**Ejecución:**

Bocas **paralelas y lisas**; modelo cromado.

Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca**. Tenazas llave cromadas, mangos con superficie rugosa. **Ajuste preciso monomanual sin botón por empuje.**

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.º 813725.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	0 - 21 mm
Longitud total	100 mm
Longitud de boca	13 mm
Tipo de producto	Tenazas llave