

Garant**Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 4mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626082 4 |
| GTIN | 4062406570347 |
| Clase de artículo | 61C |

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Superficie | cromado |
| Hexágono | 4 mm |
| Longitud de los lados | 80×22 mm |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Función de soporte | no |
| Cabeza esférica en el brazo largo | sí |
| Ángulo de 100 grados | no |
| Modelo largo | no |
| Tipo de producto | Destornilladores |

