



## Cortatubos de plástico BiX® con 3 cuchillas, para Ø hasta: 50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	819780 50
GTIN	4003773087311
Clase de artículo	86A

### Descripción

#### Ejecución:

Cortatubos de plástico reforzado resistente, bloque de cuchillas de fundición a presión de cinc. Muy manejable, para el corte de tubos sin rebabas ni virutas. Permite a cortar de forma segura y profesional manguitos antigoteo en el montaje final, prácticamente enrasados con la pared (aprox. 2 – 3 mm de distancia a la pared). Bloque de cuchillas giratorio para cortar tubos de plástico (cuchilla central) y manguitos obturadores y antigoteo (cuchilla exterior). Mecanismo de cierre para transportarlo con seguridad.

#### Aplicación:

Corta al instante, entre otros, tubos de desagüe de alta temperatura, tubos eléctricos vacíos y tubos de plástico sin refuerzo, con un grosor de pared hasta 2,4 mm.

### Descripción técnica

para Ø exterior tubo	20 - 50 mm
Quality Dress	BiX
con función de trinquete	no
Tipo de producto	Cortatubos

