

## ejendals

### Par de guantes de napa, sin forro Tegera® 116, Talla de los guantes: 10



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 094396 10     |
| GTIN              | 7392626012776 |
| Clase de artículo | 04R           |

#### Descripción

##### Ejecución:

Guante de conductor de alta calidad de cuero de cabra de plena flor. Los dedos índice y las puntas de los dedos están reforzados y ofrecen una excelente sensibilidad al tacto. Cierre por adherencia en la muñeca.

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Descripción técnica

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Categoría de protección       | Categoría I                       |
| Tipo de guante                | Guantes de conductor              |
| Contenido                     | 12                                |
| Material de base              | Napa                              |
| Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada |
| Característica de los guantes | Cierre por adherencia             |
| Variante de recubrimiento     | Sin recubrimiento                 |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Material                | Napa                 |
| EN 388                  | 2011X                |
| Aplicación              | reutilizable         |
| Intervalo de aplicación | Universal            |
| Color                   | gris / blanco        |
| Tipo de producto        | Guantes de conductor |