



## Par de guantes con botones, Talla de los guantes: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	094301 12
GTIN	4062406572013
Clase de artículo	02H

### Descripción

#### Ejecución:

Guantes de montaje transpirables con revestimiento de nitrilo PU basado en agua para tareas con una máxima necesidad de precisión, flexibilidad y tacto en entornos de trabajo secos y con poco aceite. Superficie con estructura especialmente fina gracias al sistema de acabado de alta calidad. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF. Con **granos de nitrilo adicionales** para un mejor agarre y una durabilidad más alta.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Talla de guante	12
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de DMF

Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	4131X
Material de base	Lycra®, poliamida
Recubrimiento	water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	255 mm
Color	negro / gris
Tecnología de punto	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso